




Repartidor para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/ye ProcessL



Campo de aplicación		
Versión	AS-i / 24 V	
Aplicación	zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria	
Datos eléctricos		
Clase de protección	III	
Corriente máxima total	[A]	8
Salidas		
Alimentación	AS-i	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Humedad relativa del aire máx.	[%]	80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C))
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Grado de protección	IP 67; IP 68; IP 69K	
Grado de suciedad	2	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-2	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	101,5
Materiales	piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FPM; Junta tórica: EPDM	
Par de apriete	[Nm]	2,5; (tuercas de fijación)
Accesorios		
Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica, E70390	

E70377



Repartidor para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.