


E7377A



Repartidor para cable plano AS-Interface

FC Splitter yelye II 3D/3G



Campo de aplicación

Aplicación para la distribución de la tensión AS-i o la alimentación externa de 24 V

Datos eléctricos

Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 8

Salidas

Alimentación AS-i

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] 0...60
Nota sobre la temperatura ambiente -15...60 °C: solamente en combinación con cable EPDM
Humedad relativa del aire máx. [%] 80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C))
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K)
Grado de suciedad 2

Homologaciones / pruebas

Marcado ATEX Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
 Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Datos mecánicos

Peso [g] 132,5
Materiales piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FKM; Junta de estanqueidad: EPDM
Par de apriete [Nm] 2,5; (Tornillo de montaje)

E7377A



Repartidor para cable plano AS-Interface

FC Splitter yelye II 3D/3G

Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica:, E70390 junta "cable plano":, E70299
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.