


E73008



Pasamuros

Wall passage standard



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC/DC
Corriente máxima total [A]	8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 65; IP 67

Datos mecánicos


Peso [g]	24,1
Materiales	latón niquelado; Junta de estanqueidad: FKM
Material del cuerpo	latón, niquelado
Par de apriete [Nm]	1

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado




E73008



Pasamuros

Wall passage standard

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado

