




Pasamuros

Wall passage stainless steel



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 69K

Datos mecánicos


Peso	[g]	29,5
Materiales		inox (1.4305 / 303); Junta de estanqueidad: EPDM
Material del cuerpo		inox (1.4305 / 303)
Par de apriete	[Nm]	1

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: inox (1.4305 / 303)




E73009



Pasamuros

Wall passage stainless steel

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: inox (1.4305 / 303)

