




Toma para cable plano AS-Interface

FC Quick Connect M12 stainless



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 42 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	alimentación de tensión	Class 2
Datos mecánicos		
Peso	[g]	18,45
Materiales		Carcasa: PA; Junta tórica: EPDM; Tuerca: inox (1.4305 / 303); pines de contacto: Bronce estaño
Notas		
Notas		El cable plano no debe terminar en el equipo.
Cantidad por pack		1 unid.




Toma para cable plano AS-Interface

FC Quick Connect M12 stainless

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A; Par de apriete: 0,4...0,6 Nm



	en caso de conexión al cable plano AS-i amarillo
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	en caso de conexión al cable plano negro
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.