




## Contadores con visualizador y con preselección

COUNTER/210/LCD



1 Estribo de sujeción



### Características del producto

Dimensiones [mm] 48 x 48 x 107

### Campo de aplicación

Aplicación Contador con preselección con 2 códigos

### Datos eléctricos

Tensión nominal AC	[V]	90...260
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

### Entradas/salidas

Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 2; Número de salidas relé: 2

### Entradas

Número de entradas digitales 2

### Salidas

Número de salidas relé 2

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...65
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...75
Humedad relativa del aire máx.	[%]	93
Grado de protección		IP 65; (en la parte frontal)
Grado de protección de los bornes		IP 00

### Homologaciones / pruebas

CEM	EN 55011	clase B
	EN 61000-6-2	(con cables apantallados de control y señal)
Resistencia a choques	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

# E89005



## Contadores con visualizador y con preselección

COUNTER/210/LCD

Datos mecánicos		
Peso	[g]	214,5
Dimensiones	[mm]	48 x 48 x 107
Materiales		PC negro

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación		2 x pantalla LCD de 7 segmentos, verde con retroiluminación 6 dígitos
Elementos de manejo	8	Botón pulsador

Conexión eléctrica		
bornes roscados enchufables: 7 x ...2,5 mm <sup>2</sup>		
bornes roscados enchufables: 8 x ...1,5 mm <sup>2</sup>		

### Conexión

