




Caja repartidora

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Campo de aplicación

Característica especial

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

15...30 DC

Clase de protección

III

Corriente máxima por
módulo / punto de conexión

[A]

1

Corriente máxima total

[A]

1

Salidas

Alimentación

PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80



Caja repartidora

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	125
Dimensiones	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Materiales		PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo		PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M8

Indicaciones / elementos de mando


Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M12; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm

