




Caja repartidora

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	2
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caja repartidora

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 67; IP 68; (1 m / 7 días)

Datos mecánicos

Peso [g]	128,5
Materiales	PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo	PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8
Tipo de conector	M8

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios


Accesorios (opcionales)	Tapón de protección: M8, E73005
-------------------------	---------------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión


Conector: 1 x M12; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



Caja repartidora

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm

