




Caja repartidora

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS




Campo de aplicación		
Característica especial	Contactos dorados	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	2
Salidas		
Alimentación	PNP	



Caja repartidora


ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67; IP 68; (1 m / 7 días)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	150,5
Materiales		PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo		PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central		10
Tipo de conector		M8
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	10 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		Tapón de protección: M8, E73005
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x M12; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm		
		

Caja repartidora

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm

