


EVC29A



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D



| Campo de aplicación         |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial     | Libre de halógenos; Contactos dorados                                      |
| Compatible con pintura      | sí                                                                         |
| Datos eléctricos            |                                                                            |
| Tensión de alimentación [V] | < 60 AC/DC                                                                 |
| Clase de protección         | II                                                                         |
| Corriente máxima total [A]  | 2                                                                          |
| Condiciones ambientales     |                                                                            |
| Temperatura ambiente [°C]   | -20...60                                                                   |
| Grado de protección         | IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K) |
| Homologaciones / pruebas    |                                                                            |
| Homologación                | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                                   |
| Marcado ATEX                | Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67                       |
| Datos mecánicos             |                                                                            |
| Peso [g]                    | 1628,5                                                                     |
| Dimensiones [mm]            | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                         |
| Materiales                  | Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM                           |
| Material de la tuerca       | inox (1.4404 / 316L)                                                       |
| Notas                       |                                                                            |
| Cantidad por pack           | 1 unid.                                                                    |

# EVC29A



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

### Conexión eléctrica

Cable: 50 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 1,2...1,5 Nm



### Conexión



Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul  
WH = blanco