


IFA3004-ANKG/PPU

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




IF5504



Detector inductivo

IFA3004-ANKG/PPU

Precisión / variaciones			
Factor de corrección		acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2	
Histéresis	[% del Sr]	1...15	
Deriva del punto de conmutación		-10...10	
	[% del Sr]		
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente		°C	-25...80
Grado de protección			IP 67
Datos mecánicos			
Carcasa			Tipo con rosca
Tipo de montaje			no enrasable
Dimensiones		[mm]	M12 x 1 / L = 71
Nombre de la rosca			M12 x 1
Materiales			latón niquelado; PBT
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios			
Componentes incluidos			tuercas de fijación: 2
Notas			
Cantidad por pack			1 unid.
Conexión eléctrica			
Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²			
Conexión			



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul