




Fuente de iluminación externa

Dome Light 130 WH IR/ US




Características del producto	
Tipo de luz	Luz blanca; luz infrarroja
Campo de aplicación	
Campo de iluminación [mm]	130 x 130
Diseño	domo
Modo de funcionamiento	potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible); alta potencia luminosa (pulsada)
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	24 DC
Consumo de corriente [mA]	Régimen "funcionamiento permanente": 540; Régimen "Alta luminosidad": 2580
Clase de protección	III; (MBTP)
Tipo de luz	Luz blanca; luz infrarroja
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 1



Fuente de iluminación externa

Dome Light 130 WH IR/ US

Entradas		
Disparador	24 V PNP/NPN; externa	
Número de entradas digitales	1	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...40
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...60
Grado de protección	IP 65	
Homologaciones / pruebas		
Seguridad fotobiológica	grupo de riesgo 1; (DIN EN 62471)	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1018,15
Dimensiones	[mm]	256,8 x 197 x 106,8
Materiales	Carcasa: aluminio negro anodizado; Tapa: ABS	
Par de apriete	[Nm]	0,5...1,5
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Régimen "Alta luminosidad"	1 x LED, rojo
	segmento LED	1 x LED, blanco
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Parametrización		
Conector: M12; codificación: A		
		
1:	Régimen "Alta luminosidad"	
2:	color 2	
3:	GND	
4:	segmento LED 1	
5:	segmento LED 2	
6:	segmento LED 3	
7:	segmento LED 4	
8:	bloquear botones	




Fuente de iluminación externa

Dome Light 130 WH IR/ US

Conexión eléctrica - alimentación de tensión

Conector: M12; codificación: A



- | | |
|----|---------------------|
| 1: | U+ |
| 2: | entrada trigger NPN |
| 3: | GND |
| 4: | entrada trigger PNP |
| 5: | atenuador de luz |