




Sistema de reflexión directa

OUT-DPKG/6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



receptor situado en la lente superior
emisor situado en la lente inferior



Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Consumo de corriente	[mA]	35; ((24 V))
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	880
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	160
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance	[mm]	1...200; (papel blanco 200 x 200 mm)
Alcance ajustable		sí



Sistema de reflexión directa

OUT-DPKG/6M

Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	180
----------------------------------	------	-----

Dimensiones del punto luminoso aplicables para	con el alcance máximo	
--	-----------------------	--

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67	
---------------------	-------	--

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

MTTF	[años]	685
------	--------	-----

Datos mecánicos

Carcasa	rectangular	
---------	-------------	--

Dimensiones	[mm]	28 x 16 x 51
-------------	------	--------------

Materiales	PPO modificado	
------------	----------------	--

Material de la lente	vidrio	
----------------------	--------	--

Orientación de la óptica	óptica lateral	
--------------------------	----------------	--

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	Escuadra de fijación: 1, E20211	
-----------------------	---------------------------------	--


Notas

Cantidad por pack	1 unid.	
-------------------	---------	--

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexión



BN	marrón
BU	azul
BK	negro



Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

