




Licencia para el sistema operativo de los productos de software

moneo OS License

moneo|OS



Campo de aplicación

Aplicación	Para el funcionamiento de todos los módulos y aplicaciones moneo
Administración de equipos	Sencilla detección de equipos a través de la búsqueda en la red o la dirección IP
Administración de datos	Administración de IODD independiente del fabricante
	Creación de información mediante el modelado gráfico y el cálculo de los valores del proceso
	Modelado con operadores matemáticos y lógicos
Administración de usuarios	Fácil integración de valores calculados en sistemas moneo
	asignación de roles y derechos de usuario
	Creación de grupos de usuarios
Administración de licencias	Inclusión y administración de licencias moneo
	Posibilidad de ampliación continua de la licencia



Licencia para el sistema operativo de los productos de software

moneo OS License

Software / programación		
Idioma	alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; Ruso	
Soporte de datos	Descarga	
Tipo de licencia	licencia individual	
Clase de licencia	Versión completa	
Requisitos del sistema		
Ciclo CPU mín.	2,3 GHz	
Cantidad mín. de núcleos CPU	4	
RAM mín.	8 GB	
Resolución gráfica mín.	1920 x 1080	
Interfaz de equipos requerida	USB; LAN Adapter - RJ45	
Tarjeta de red	Ethernet 1 Gbit	
Protocolo de red	Ethernet TCP/IP	
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (solo versiones dentro del período de asistencia de Microsoft)	
Navegador web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual)	
Software requerido adicionalmente	moneo software download	
Application		
Espacio en disco mín.	1 GB	
Log files		
Espacio en disco mín.	5 GB	
Non process data		
Espacio en disco mín.	5 GB	
Process data		
Espacio en disco mín.	64 GB	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,001