




Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOA/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas relé: 1
Conexión de proceso	Ø 23 mm

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar]	1
--------------------------------	---

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Resistente a inversiones de polaridad	no

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas relé: 1
------------------------------	---------------------------

Salidas

Señal de salida	señal de conmutación
Número de salidas relé	1
Poder de corte	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Función de conmutación para supervisión de caudal	el relé se activa cuando hay caudal
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de configuración / medición

Fluidos gaseosos	
Rango de configuración [cm/s]	100...1000
Sensibilidad máxima [cm/s]	100...400

SL0106



Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOA/PH

Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	5
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	3...60
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...50
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	201
Dimensiones	[mm]	Ø 23
Materiales		Carcasa: PBT; superficie del sensor: titanio
Materiales en contacto con el fluido		PBT; titanio
Conexión de proceso		Ø 23 mm
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	1 x LED, rojo
	función	1 x LED, verde
Conexión eléctrica		
Protección requerida		fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 5 A; de acción rápida
Accesorios		
Componentes incluidos		Brida de fijación: 1, E40048 destornillador
Notas		
Notas		Recomendación Después de un cortocircuito, comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack		1 unid.

SL0106




Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOA/PH

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Conexión



Nota fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 \leq 5 A de acción rápida

Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco