SL1101

Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOW/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SL0101

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Características del producto		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 1
Conexión de proceso		Ø 23 mm
Campo de aplicación		
Resistencia a la presión	[bar]	1
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	< 110 AC
Resistente a inversiones de polaridad		no
Retardo a la disponibilidad	[s]	60
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 1
Salidas		
Señal de salida		señal de conmutación
Número de salidas relé		1
Poder de corte		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Función de conmutación para supervisión de caudal		el relé se activa cuando hay caudal
Protección contra cortocircuitos		no

SL1101

Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOW/PH

Resistente a sobrecargas			no
Rango de configuración / medición			
Fluidos gaseosos			
Rango de configuración	[cm/s]		100...1000
Sensibilidad máxima	[cm/s]		100...400
Precisión / variaciones			
Gradiente de temperatura	[K/min]		5
Tiempos de respuesta			
Tiempo de respuesta	[s]		3...60
Fluidos gaseosos			
Tiempo de respuesta	[s]		3...60
Software / programación			
Ajuste del punto de conmutación			potenciómetro
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]		-10...50
Grado de protección			IP 65
Datos mecánicos			
Dimensiones	[mm]		Ø 23
Materiales			Carcasa: PBT; superficie del sensor: titanio
Materiales en contacto con el fluido			PBT; titanio
Conexión de proceso			Ø 23 mm
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		función	1 x LED, rojo
		función	1 x LED, verde
Conexión eléctrica			
Protección requerida			fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 5 A; de acción rápida
Accesorios			
Componentes incluidos			Brida de fijación: 1, E40048
			destornillador
Notas			
Notas			Recomendación Después de un cortocircuito, comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack			1 unid.

SL1101

Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOW/PH

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Conexión



Nota fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 ≤ 5 A de acción rápida
Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco