TS0759

Sensor de temperatura con cable y sonda de rosca

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Par de apriete 1,5 Nm

CE

Características del producto			
Rango de medición		-30...180 °C	-22...356 °F
Conexión de proceso		conexión de rosca M5 rosca exterior	
Campo de aplicación			
Elemento de medición		1 x Pt 100; (según DIN EN 60751, clase A)	
Instalación		sensor de contacto para cuerpos sólidos	
Datos eléctricos			
Clase de protección		III	
Rango de configuración / medición			
Rango de medición		-30...180 °C	-22...356 °F
Precisión / variaciones			
Precisión	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Tiempos de respuesta			
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09	[s]	3 / 8; (según DIN EN 60751)	
Condiciones ambientales			
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
MTTF	[años]	10377,8	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	394,25	
Carcasa		sonda de rosca	
Dimensiones	[mm]	M5 / L = 25,7	
Nombre de la rosca		M5	
Materiales		inox (1.4404 / 316L)	
Conexión de proceso		conexión de rosca M5 rosca exterior	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

TS0759

Sensor de temperatura con cable y sonda de rosca

TS-PT100-SCREW-IN M5

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, silicona

Conector: 1 x M12; codificación: A

Conexión