



No scale drawing available



Campo de aplicación

Aplicación	maestro AS-i para plataforma PLC Controllogix
------------	---

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	30 DC; (AS-i)
Consumo de corriente [mA]	5,1 V DC: 390 mA; 24 V DC: 150 mA; AS-i 1: 70 mA; AS-i 2: 70 mA
Cantidad de maestros AS-i	2

Interfaces

Interfaz de comunicación	RS232
RS232	
Número de interfaces RS232	1
Velocidad de transmisión	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11
Tipo de utilización	programación

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...55
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 20

Parámetros AS-i

Versión AS-i	3.0
--------------	-----

Datos mecánicos

Peso [g]	305
----------	-----

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	barra de LED
------------	--------------

U71005



Pasarela AS-Interface Controllogix

AS-i MASTER (A-B)

Notas

Notas	La configuración se realiza a través del paquete de software Allen Bradley RSLogix.
Cantidad por pack	1 unid.