


**AS-i-automaatiosarja pneumaattisille
neljänneskierroksen toimilaitteille**

Added Value package AS-i T5



- 1 T5-liitäntä
2 tunnistuskieppo korotuslevy ruuvit
3 magneettiventtiili
4 Esikytketty kaapeli solenoidiventtiilille
5 FC-pikaliitospistoke

Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto	PNP
Tuntoetäisyys [mm]	4

Sähköiset tiedot

Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	160
Käyttöjännite AUX DC [V]	26,5...31,6; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
----------------------------	---

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	PNP

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	4
--------------------	---

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1
-------------	-----



AS-i-automaatiosarja pneumaattisille
neljänneskierroksen toimilaitteille

Added Value package AS-i T5

AS-i-profiili		S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	867
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Reikäväli	[mm]	80
Venttiilin ohjausakselin korkeus	[mm]	20

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Kaksoisanturi toimilaitteiden takaisinkytkentään: 1, AC2316
	tunnistuskiekkö: 1, E12517
	korotuslevy: 1, E12526
	magneettiventtiili: 1, Bürkert 428623
	äänenvaimennin: 2, 780780N
	Liitäntäkaapeli: 1, E10844
	Lattakaapelipikaliitin: 1, E75471

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin



Lähdöt

3	ulk. jännitesyöttö -
4	Binäärilähtö 1 +

Sähköinen liitäntä - uropistoke



Liitäntä

Liitäntä

1	AS-i +
3	AS-i -