


AS-i-automaatiosarja pneumaattisille neljänneskierroksen toimilaitteille

Added Value package AS-i T5



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto	PNP
Tuntoetäisyys [mm]	4

Sähköiset tiedot

Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	160
Käyttöjännite AUX DC [V]	26,5...31,6; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binaärlähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	--

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
----------------------------	---

Lähdöt

Binaärlähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	PNP

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	4
--------------------	---

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1
-------------	-----



AS-i-automaatiosarja pneumaattisille
neljänneskierroksen toimilaitteille

Added Value package AS-i T5

AS-i-profiili		S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1098,5
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Reikäväli	[mm]	130
Venttiilin ohjausakselin korkeus	[mm]	30

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Kaksoisanturi toimilaitteiden takaisinkytkentään: 1, AC2316
	tunnistuskiekko: 1, E17328
	Lattakaapelipikaliitin: 1, E75471
	magneettiventtiili: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	äänenvaimennin: 2, 0014600
	Liitäntäkaapeli: 1, E10818

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin



Lähdöt

3	ulk. jännitesyöttö -
4	Binäärilähtö 1 +

Sähköinen liitäntä - uropistoke



Liitäntä

Liitäntä

1	AS-i +
3	AS-i -