




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC505A + E7000A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	240

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö	[V] 20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA] 200
Tulovirta "1"	[mA] 6...10
Tulovirta "0"	[mA] 0...2
KytKentätaso "1"	[V] > 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Lähdöt						
Sähköinen rakenne		AS-i				
Käyttöolosuhteet						
Ympäristölämpötila		[°C]	0...40			
Suojausluokka		IP 67				
Hyväksynnät / testit						
ATEX-merkintä		Ⓔ II 3G EEx nA II T6 X				
		Ⓔ II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC		EN 50295				
AS-i-luokitus						
AS-i versio		2.1				
AS-i-osoitteenanto		IR-osoitteenanto mahdollinen				
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei				
AS-i-profiili		S-0.0.E				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]	0			
AS-i ID-koodi		[hex]	0.E			
AS-i-hyväksyntä haettu		kyllä				
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		Naarasliitin	I-1	I-2	I-3	I-4
		nasta	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaaniset tiedot						
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa				
Materiaalit		PBT				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö	LED, vihreä			
		virheet	LED, punainen			
		Toiminta	LED, keltainen			
Tarvikkeet						
Toimitettavat osat		Modulipohjaosa, AC5000				
Huomautuksia						
Huomautuksia		Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.				
		Käytä kuusiomutterilla varustettuja M12-pistokeliittimiä, kiristysmomentti 0,8 Nm.				
Pakkausyksikkö		1 kpl				




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-