




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC508A + E7000A
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
- 2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	50
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Piiri		PNP
Jännitealue DC	[V]	15...30; (PELV mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	1000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1))
Oikosulkusuojaus		kyllä
Galvaaninen erotus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...40



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynnät / testit

ATEX-merkintä	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1				
AS-i-osoitteenanto	IR-osoitteenanto mahdollinen				
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei				
AS-i-profiili	S-8.0.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	8			
AS-i ID-koodi	[hex]	0.E			
AS-i-hyväksyntä haettu	kyllä				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Naarasliitin	O-1	O-2	O-3	O-4
	nasta	4	4	4	4

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	AC5003
--------------------	--------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä kuusiomutterilla varustettuja M12-pistokeliittimiä, kiristysmomentti 0,8 Nm.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A

