



AS-i - PROFIBUS DP -gateway PLC-toiminnoilla

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC1028

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Krones-järjestelmien laitteiden korvaus tulee hoitaa suoraan Kronesin kautta.

Tämä laite ei ole suoraan yhteensopiva.



- 1 sarjaliitäntä RS232C
2 Profibus DP -liitäntä



Sovellutus

Sovellutus

käyttö pienlogiikkana ja gatewaynä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV mukaan)
Eristysluokka [V]	500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	80
Maks. tehontarve [VA]	10
Sähköinen erotus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne

AS-i

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä

RS232

RS232

RS232-liitäntöjen lukumäärä

1

Tiedonsiirtonopeus

4800...62400 Baud



AS-i - PROFIBUS DP -gateway PLC-toiminnoilla

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Liitintyyppi	SUB-D	
Käyttötyyppi	Ohjelmointi	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95
Suojausluokka	IP 20	
AS-i-luokitus		
AS-i master -profiili	M1	
AS-i-hyväksyntä	22501	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Materiaalit	alumiini	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	2 x LED, punainen
		2 x LED, vihreä
		2 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	Krones-järjestelmien laitteiden korvaus tulee hoitaa suoraan Kronesin kautta.	
	Tämä laite ei ole suoraan yhteensopiva.	
Huomautuksia	Krones-järjestelmien laitteiden korvaus tulee hoitaa suoraan Kronesin kautta. ; Tämä laite ei ole suoraan yhteensopiva.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet: 7 x		
Liitäntä		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE