




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 sarjaliitanta RS485



Sovellutus

Sovellutus pienlogiikka signaalien esikäsittelyyn

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV mukaan)
Eristysluokka [V]	500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	80
Maks. tehontarve [VA]	10
Sähköinen erotus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne AS-i

Liitännät

RS232

Tiedonsiirtonopeus	4800...62400 Baud
Liitintyyppi	SUB-D

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...60
Varastointilämpötila [°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	95
Suojausluokka	IP 20

Hyväksynät / testit

Iskun- / värähtelönkestoisuus < 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)



AS-i-PLC

Contr 1MSTR 1RS485

AS-i-luokitus

AS-i master -profiili	M1
AS-i-hyväksyntä	22503

Mekaaniset tiedot

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit	alumiini

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	hälytyslähtö	2 x LED, punainen
		2 x LED, vihreä
		2 x LED, keltainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: 5 x

Liitäntä

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE