




AS-i-PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 Ohjelmointiliitäntä RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Sovellutus

Sovellutus	pienlogiikka signaalien esikäsittelyyn
------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV mukaan)
Eristysluokka [V]	500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	80
Sähköinen erotus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	RS232
----------------------	-------

RS232

RS232-liitäntöjen lukumäärä	1
Tiedonsiirtonopeus	4800...62400 Baud
Liitintyyppi	SUB-D
Käyttötyyppi	Ohjelmointi

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...60
Varastointilämpötila [°C]	-20...70
Suojausluokka	IP 20



AS-i-PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Hyväksynnät / testit		
Iskun- / värinänkestoisuus	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i-luokitus		
AS-i master -profiili	M1	
AS-i-hyväksyntä	22505	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Materiaalit	alumiini	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	hälytyslähtö	2 x LED, punainen
		2 x LED, vihreä
		2 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet: 7 x		
Liitäntä		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE