


AS-i DeviceNet -gateway PLC-toiminnoilla

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC1324

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 Ohjelmointiliitäntä RS232C
2 Devicenet-liitäntä



Sovellutus

Sovellutus

käyttö pienlogiikkana ja gatewaynä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV mukaan)
Eristysluokka	[V]	500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	80
Maks. tehontarve	[VA]	10
Sähköinen erotus		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	RS232
----------------------	-------

RS232

RS232-liitäntöjen lukumäärä	1
Tiedonsiirtonopeus	4800...62400 Baud
Liitintyyppi	SUB-D
Käyttötyyppi	Ohjelmointi



AS-i DeviceNet -gateway PLC-toiminnoilla

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95
Suojausluokka		IP 20
AS-i-luokitus		
AS-i master -profiili		M1
AS-i-hyväksyntä		22504
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit		alumiini
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	hälytyslähtö	2 x LED, punainen
		2 x LED, vihreä
		2 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet: 7 x		
Liitäntä		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE