

AC1015




AS-i repeater-yksikkö

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2215

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Sovellutus

AS-i-verkon laajennus / 100 m

Sähköiset tiedot

Virrankulutus

[mA]

2

Lähdöt

Sähköinen rakenne

AS-i

Galvaaninen erotus

kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

0...60

Suojausluokka

IP 67

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

käyttö

2 x LED, vihreä

Huomautuksia

Huomautuksia

AS-i extender ei tarvitse slaveosoitetta

Slave-yksiköiden maksimimäärä per master pysyy muuttumattomana.

Parametointia ei tarvita.

Pakkausyksikkö

1 kpl




AS-i repeater-yksikkö

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



Liitäntä