




AS-i gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Sovellutus

liitäntä keskikokoisille ohjausjärjestelmille

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	5 DC; (kehikon väylän kautta)
Virrankulutus	[mA]	200; (kehikon väylän kautta)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	40
AS-i-mastereiden lukumäärä		1

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	S7-300
----------------------	--------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Suojausluokka		IP 20

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1
AS-i master -profiili	M1

AC1057



AS-i gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Mekaaniset tiedot	
Materiaalit	PBT
Tarvikkeet	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Etuliitin :, E70126
	Käsikirja:, saksa, AC1056
	Käsikirja:, englanti, AC1059
Huomautuksia	
Huomautuksia	Pääsy AS-i-oheislaitteisiin samalla tavalla kuin standardilaitteilla.
	Olemassa olevia ohjelmia voidaan yhä käyttää.
Pakkausyksikkö	1 kpl