


AS-i-diagnostiikkamoduli

AS-i Tuner IP67



- 1 Tune-painike (viritys)
2 kiertokytkin
3 AS-i-jatkoliitin M12



Sovellutus

Sovellutus

Aktiivinen päätesovitin ja diagnostiikkatyökalu AS-i-verkoille

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC	[V]	26,5...31,6
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	60
Napaisuussuojaus		kyllä
Alijännitevalvonta		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...55
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit

MTTF	[vuotta]	140
------	----------	-----


Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	199,2
-------	-----	-------



AS-i-diagnostiikkamoduli

AS-i Tuner IP67

Materiaalit	PBT	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	varoitus	LED, keltainen
	virheet	LED, punainen
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa:, AC5000	
Huomautuksia		
Huomautuksia	ei tarvitse AS-i-osoitetta	
	AS-i-jatkoliitännän kuormitettavuus maks. 1 A	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK:		
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A		
		
1	AS-i-jatkoliitin M12	
3	AS-i +	
3	AS-i -	