


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 osoitteenantoliitin
2 LED



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	19,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	100
Napaisuussuojaus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...60
Suojausluokka	IP 30

Hyväksynyt / testit

EMC	IEC 62026-2
-----	-------------

AS-i-luokitus

AS-i versio	3.0
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä
AS-i-profiili	S-B.A.5
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	B
AS-i ID-koodi [hex]	A.5

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	98,5
Asennustapa	DIN-kiskoasennus
Mitat [mm]	83 x 22 x 45
Materiaalit	PBT

AC1155



AS-i RS485 -gateway

AS-i / RS-485 Gateway

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	oikosulku	LED, punainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	ei käytössä
TxD	ei käytössä
RxD	ei käytössä