


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC1256

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	110 / 230; (valittavissa)
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	88...132 / 184...264
Lähtöjännite DC	[V]	29,5...31,6
Maks. käynnistysviive	[ms]	42
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	2,8
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Ulkoinen tulon suojaus		> 6 A
Sulake	[A]	2,5; (ei käytettävissä)
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	1 (60...70 °C)
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri		kyllä

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista	ei
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista	ei



AS-i-jännitelähde

PowerSupply 230VAC 2,8A

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60
Suojausluokka		IP 20
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i-luokitus		
AS-i-hyväksyntä		15901
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		alumiini
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...2.5 mm ²		
Liitäntä		

