

AC1208

AS-i-jännitelähde


PowerSupply 230VAC 8A



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC1258

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Nimellijännite AC	[V]	110 / 230; (valittavissa)
Nimellitaajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	88...132 / 184...264
Lähtöjännite DC	[V]	29,5...31,6
Maks. käynnistysviive	[ms]	30
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	8
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Ulkoinen tulon suojaus		> 10 A
Sulake	[A]	8; (ei käytettävissä)
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	1 (60...70 °C)
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri		kyllä

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista	ei
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista	ei

AC1208



AS-i-jännitelähde

PowerSupply 230VAC 8A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	10...60
Suojausluokka		IP 20

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	alumiini
-------------	----------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	LED, vihreä
--------	----------	-------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2.5 mm²

Liitäntä

