

AC1213




AS-i-jännitelähde

AS-i Ltd. Power Source Class2

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC1256

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	110 / 230; (valittavissa)
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	85...132 / 184...264
Lähtöjännite DC	[V]	29,5...31,6
Suojausluokka		I
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	3,2
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[%]	0,1
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	2 (> 60 °C)
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri		kyllä

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä



AS-i-jännitelähde

AS-i Ltd.Power Source Class2

Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista	ei
-------------------------------------	----

Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista	ei
--------------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
--------------------	------	--------

Suojausluokka	IP 20
---------------	-------

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	alumiini
-------------	----------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	LED, vihreä
--------	----------	-------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: 1.5...6 mm²

Liitäntä

