


AC1224



AS-i-jännitelähde

PowerSupply 115/230VAC 4A



Sovellutus

Malli sisäänrakennettu maavuotoilmaisoin

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Nimellijännite AC	[V]	110 / 230
Tulojännitealue AC	[V]	85...132 / 184...264
Suojausluokka		I
Maks. käynnistysviive	[ms]	100
Lähtöjännite AS-i	[V]	30,5
Lähtöteho (jatkuva)	[W]	122
Lähtöjen lukumäärä		1
Lähtövirta AS-i	[A]	4
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Ulkoinen tulon suojaus		B 6 A
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	3 (60...70 °C)
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri		kyllä

Lähdöt

Oikosulkusuojaus kyllä



AS-i-jännitelähde

PowerSupply 115/230VAC 4A

Oikosulkusuojaustyyppi	elektroninen suojaus	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista	ei	
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista	ei	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...70
Huomautus / ympäristölämpötila	ilmanvaihdon tilantarve huomioitava (katso käyttöohje)	
Suojausluokka	IP 20	
Likaantumisaste	2; (IEC 62103: sähköäjohtava lika ei sallittu)	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
MTTF	[vuotta]	139
AS-i-luokitus		
AS-i-hyväksyntä	42301	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	750
Mitat	[mm]	124 x 73 x 107
Materiaalit	kotelo: teräslevy	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 LED, vihreä katkeaa ylikuormitustilanteessa U < 28 V
	IR-osoitteenanto	1 LED, punainen
	maadoitusvika	1 LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	




AS-i-jännitelähde

PowerSupply 115/230VAC 4A

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...4 mm²


Liitäntä



GF ok
GF ok
AS-i +
AS-i -
AS-i +
AS-i -
Shield
N
L
PE

kaaviot ja käyrät

Lohkokaavio




AC1224

AS-i-jännitelähde

PowerSupply 115/230VAC 4A



Lähtökäyrä



Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema

