


AC1303



AS-i-PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Sovellutus hajautettu ohjausjärjestelmä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Eristysluokka [V]	500
Virrankulutus [mA]	< 500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	10
Maks. tehontarve [VA]	10
AS-i-mastereiden lukumäärä	1
Sähköinen erotus	kyllä

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä RS232

RS232

RS232-liitäntöjen lukumäärä	1
Tiedonsiirtonopeus	9600...115200 Baud
Liitintyyppi	RJ11



AS-i-PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Käyttötyyppi	Ohjelmointi	
Liitäntöjä koskeva huomautus	sähköinen erotus	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95
Suojausluokka		IP 20
AS-i-luokitus		
AS-i versio		2.1
AS-i master -profiili		M3
AS-i-hyväksyntä		61101
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	507,2
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	86 x 131 x 107
Materiaalit		alumiini; teräslevy galvanoitu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	1 x LED, punainen
		2 x LED, vihreä
		2 x LED, keltainen
		täysgrafiikka-LCD-näyttö
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		

