


AC1304



AS-i-PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Sovellutus

hajautettu ohjausjärjestelmä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Eristysluokka [V]	500
Virrankulutus [mA]	< 500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	10
Maks. tehontarve [VA]	10
AS-i-mastereiden lukumäärä	2
Sähköinen erotus	kyllä

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	RS232
----------------------	-------

RS232

RS232-liitäntöjen lukumäärä	1
Tiedonsiirtonopeus	9600...115200 Baud
Liitintyyppi	RJ11



AS-i-PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Käyttötyyppi	Ohjelmointi
Liitäntöjä koskeva huomautus	sähköinen erotus

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[°C] 0...60
Varastointilämpötila	[°C] -20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%] 95
Suojausluokka	IP 20

AS-i-luokitus	
AS-i versio	2.1
AS-i master -profiili	M3
AS-i-hyväksyntä	61102

Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 517,4
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm] 86 x 131 x 107
Materiaalit	alumiini; teräslevy galvanoitu

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	2 x LED, punainen
		3 x LED, vihreä
		3 x LED, keltainen
		täysgrafiikka-LCD-näyttö

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
Liitäntä	

