


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 Näyttö  
2 painike  
3 Devicenet-liitäntä



### Sovellutus

Sovellutus hajautettu ohjausjärjestelmä; DeviceNet-gateway

### Sähköiset tiedot

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Käyttöjännite [V]                      | 24 DC |
| Virrankulutus [mA]                     | 500   |
| Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 10    |
| Maks. tehontarve [VA]                  | 10    |
| AS-i-mastereiden lukumäärä             | 1     |

### Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä RS232; CAN

### CAN

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Protokolla                   | DeviceNet          |
| Käyttötyyppi                 | Tiedonsiirto       |
| Liitännöjä koskeva huomautus | Group 2 only Slave |



## AS-i DeviceNet -gateway PLC-toiminnoilla

ControllerE 1Master DN RS232

| RS232                        |          |                                |
|------------------------------|----------|--------------------------------|
| RS232-liitäntöjen lukumäärä  |          | 1                              |
| Tiedonsiirtonopeus           |          | 9600...115200 Baud             |
| Liitintyyppi                 |          | RJ11                           |
| Käyttötyyppi                 |          | Ohjelmointi                    |
| Liitäntöjä koskeva huomautus |          | sähköinen erotus               |
| Käyttöolosuhteet             |          |                                |
| Ympäristölämpötila           | [°C]     | 0...60                         |
| Varastointilämpötila         | [°C]     | -20...70                       |
| Sallittu suht. ilmankosteus  | [%]      | 95                             |
| Suojausluokka                |          | IP 20                          |
| AS-i-luokitus                |          |                                |
| AS-i versio                  |          | 2.1                            |
| AS-i master -profiili        |          | M3                             |
| AS-i-hyväksyntä              |          | 61111                          |
| Mekaaniset tiedot            |          |                                |
| Kotelo                       |          | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
| Materiaalit                  |          | alumiini; teräslevy galvanoitu |
| Näytöt / käyttöelementit     |          |                                |
| Näyttö                       | Toiminta | 3 x LED, punainen              |
|                              |          | 4 x LED, vihreä                |
|                              |          | 2 x LED, keltainen             |
|                              |          | täysgrafiikka-LCD-näyttö       |
| Huomautuksia                 |          |                                |
| Pakkausyksikkö               |          | 1 kpl                          |
| Sähköinen liitäntä           |          |                                |
| Liitäntä                     |          |                                |

