


AS-i CANopen -gateway PLC-toiminnoilla

ControllerE 1Mstr CO RS232

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC1331

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 Näyttö
2 painike
3 CANopen-liitäntä



Sovellutus

Sovellutus

hajautettu ohjausjärjestelmä; CANopen-gateway

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	< 500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	10
Maks. tehontarve	[VA]	10
AS-i-mastereiden lukumäärä		1

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	RS232; CAN
----------------------	------------

CAN

CAN-liitäntöjen lukumäärä	1
---------------------------	---



AS-i CANopen -gateway PLC-toiminnoilla

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protokolla	CANopen
Käyttötyyppi	Tiedonsiirto
RS232	
RS232-liitäntöjen lukumäärä	1
Tiedonsiirtonopeus	9600...115200 Baud
Liitintyyppi	RJ11
Käyttötyyppi	Ohjelmointi
Liitäntöjä koskeva huomautus	sähköinen erotus

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95
Suojausluokka		IP 20

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1
AS-i master -profiili	M3

Mekaaniset tiedot

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit	alumiini; teräslevy galvanoitu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	3 x LED, punainen
		2 x LED, vihreä
		2 x LED, keltainen
		täysgrafiikka-LCD-näyttö

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä**Liitäntä**