


AS-i CANopen -gateway PLC-toiminnoilla

ControllerE 2Mstr CO RS232

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC1332

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 Näyttö
2 painike
3 CANopen-liitäntä



Sovellutus

Sovellutus

hajautettu ohjausjärjestelmä; CANopen-gateway

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	< 500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	10
Maks. tehontarve	[VA]	10

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä RS232; CAN

CAN

Protokolla

CANopen



AS-i CANopen -gateway PLC-toiminnoilla

ControllerE 2Mstr CO RS232

RS232		
Tiedonsiirtonopeus		9600...115200 Baud
Liitintyyppi		RJ11
Liitäntöjä koskeva huomautus		sähköinen erotus
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95
Suojausluokka		IP 20
AS-i-luokitus		
AS-i versio		2.1
AS-i master -profiili		M3
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit		alumiini; teräslevy galvanoitu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	4 x LED, punainen
		3 x LED, vihreä
		3 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		

