


AS-i PROFIBUS DP -gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 Näyttö
2 painike
3 Profibus DP -liitäntä



Sovellutus

Sovellutus

Profibus DP -gateway 1 AS-i-masterilla

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	24 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Eristysluokka	[V]	500
Virrankulutus	[mA]	< 400
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	10
Maks. tehontarve	[VA]	10
AS-i-mastereiden lukumäärä		1
Sähköinen erotus		kyllä

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	PROFIBUS
----------------------	----------

PROFIBUS

Tiedonsiirtostandardi	EN 50170
Tiedonsiirtonopeus	12 MBaud
Protokolla	Profibus DP
Käyttötyyppi	Tiedonsiirto
Liitäntöjä koskeva huomautus	Diagnostiikkatoiminto



AS-i PROFIBUS DP -gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95
Suojausluokka		IP 20
AS-i-luokitus		
AS-i versio		2.1
AS-i master -profiili		M3
AS-i-hyväksyntä		61105
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	545,6
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit		alumiini; teräslevy galvanoitu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	2 x LED, punainen
		2 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
		täysgrafiikka-LCD-näyttö
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		

