




AS-i PROFIBUS DP -gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC1376

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 Näyttö
2 painike
3 Profibus DP -liitäntä



Sovellutus

Sovellutus

PROFIBUS DP -gateway

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	24 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Eristysluokka	[V]	500
Virrankulutus	[mA]	< 400
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	10
Maks. tehontarve	[VA]	10
AS-i-mastereiden lukumäärä		2
Sähköinen erotus		kyllä

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	PROFIBUS
----------------------	----------

PROFIBUS

Tiedonsiirtostandardi	EN 50170
Tiedonsiirtonopeus	12 MBaud
Protokolla	Profibus DP
Käyttötyyppi	Tiedonsiirto



AS-i PROFIBUS DP -gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Liitännöjää koskeva huomautus		Diagnostiikkatoiminto	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60	
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70	
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95	
Suojausluokka		IP 20	
AS-i-luokitus			
AS-i versio		2.1	
AS-i master -profiili		M3	
AS-i-hyväksyntä		61106	
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Mitat	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiaalit		alumiini; teräslevy galvanoitu	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	käyttö	3 x LED, punainen	
		3 x LED, vihreä	
		2 x LED, keltainen	
		täysgrafiikka-LCD-näyttö	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Liitäntä			

