




AS-i CompactLine-moduli

CompactModule 4 SB



Sovellutus

Sovellutus

kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	2000
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Lisäjännitesyöttö	[V]	20...30 DC; (AUX)
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä	[mA]	2000; (AUX)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Varastointilämpötila	[°C]	-25...80
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000



AS-i CompactLine-moduli

CompactModule 4 SB

Suojausluokka	IP 67; (käytettäessä lattakaapelia E7400x / E7401x)
---------------	---

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	272,5
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä
Mitat	[mm]	118,2 x 60 x 27
Materiaalit		PA 6.6; Naarasliitin: messinki niklattu; kierrereijät pohjaosassa: messinki niklattu; O-rengas: FKM; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu

Sähköinen liitäntä

Moduliliitäntä	Lattakaapelit
----------------	---------------

Tarvikkeet


Tarvikkeet (lisävaruste)	ruostumaton teräsholkki, asennus sovellutuksiin, joissa voimakas mekaaninen rasitus , E70402
--------------------------	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	AS-i +
2	ulk. jännitesyöttö -
3	AS-i -
4	ulk. jännitesyöttö +
5	suojaohdin (FE)