

AC2414




AS-i CompactLine-moduli

CompactModule 4DI M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2410

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Sovellutus

kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

26,5...31,6 DC

Virrankulutus

[mA]

< 242

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Tulojen lukumäärä, binaari: 4

Tulot

Tulojen lukumäärä, binaari

4

Binaaritulojen tulopiiri

PNP

Tulojen anturijännitesyöttö

AS-i

Jännitesyöttö

[V]

20...30

Tulojen

kokonaiskuormitettavuus

[mA]

200

Tulovirta "1"

[mA]

> 5

Tulovirta "0"

[mA]

< 1,5

KytKentätaso "1"

[V]

> 10

Analogiatulot suojattu
oikosulkujen varalta

kyllä



AS-i CompactLine-moduli

CompactModule 4DI M12


Lähdöt						
Sähköinen rakenne		AS-i				
Käyttöolosuhteet						
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...80			
Suojausluokka		IP 67				
Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 50295				
AS-i-luokitus						
AS-i-profiili		S-0.0				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]	0			
AS-i ID-koodi		[hex]	0			
AS-i-hyväksyntä		06601				
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		Naarasliitin	I-1	I-2	I-3	I-4
		nasta	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaaniset tiedot						
Materiaalit		PUR				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö	LED, vihreä			
		Toiminta	LED, keltainen			
Huomautuksia						
Pakkausyksikkö		1 kpl				
Sähköinen liitäntä						
Kaapeli: 2 m						
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A						
1 2 3 4						



AS-i CompactLine-moduli

CompactModule 4DI M12

Liitäntä



1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	sillattu datatulo
3	Anturien jännitesyöttö L-