




AS-i CompactLine-moduli

CompactModule 4DO T M12



Sovellutus	
Sovellutus	kenttäasennus
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	75
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4
Lisäjännitesyöttö [V]	15...30 DC; (AUX)
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA]	4000; (AUX)
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Lähdöt	
Binäärilähtöjen lukumäärä	4



AS-i CompactLine-moduli

CompactModule 4DO T M12

Piiri		PNP
Jännitealue DC	[V]	15...30; (AUX)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	2000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1))
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Oikosulkusuojaus		kyllä
Galvaaninen erotus		kyllä
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AUX

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Varastointilämpötila	[°C]	-25...80
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 67; (käytettäessä lattakaapelia E7400x / E7401x)

Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[vuotta]	300
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2

AS-i-luokitus					
AS-i versio	2.11; 3.0				
AS-i-osoitteenanto	IR-osoitteenanto mahdollinen				
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-8.0.F				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	8			
AS-i ID-koodi	[hex]	0.F			
AS-i-hyväksyntä	92201				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Lähtö	1	2	3	4
	Naarasliitin	O-1	O-2	O-3	O-4
	nasta	4	4	4	4

Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 292,5
Asennustapa	AS-i lattakaapeliliitäntä
Materiaalit	PA; Naarasliitin: messinki niklattu; kierrereijät pohjaosassa: messinki niklattu; O-rengas: FKM; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen O1...O4
	käyttö	LED, vihreä AS-i, AUX
	virheet	LED, punainen



AS-i CompactLine-moduli

CompactModule 4DO T M12

Sähköinen liitäntä	
Moduliliitäntä	Lattakaapelit
Tarvikkeet	
Tarvikkeet (lisävaruste)	ruostumaton teräsholkki, asennus sovellutuksiin, joissa voimakas mekaaninen rasitus , E70402
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A	
3	Lähdöt
4	ulk. jännitesyöttö AUX -
5	Binäärilähtö
5	käyttömaadoitus (FE)
1, 2	ei käytössä