


AS-i CompactLine-moduli

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2465

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

**Sovellutus**

Sovellutus	kenttäasennus
------------	---------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 75
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Piiri	PNP
Jännitealue DC [V]	10...30; (PELV mukaan; pyörökaapelin kautta)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	2000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------



AS-i CompactLine-moduli

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i-profiili	S-8.0				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	8				
AS-i ID-koodi [hex]	0				
AS-i-hyväksyntä	08901				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Naarasliitin	O-1	O-2	O-3	O-4
	nasta	4	4	4	4

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
-------------	-----

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	Toiminta	LED, keltainen


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä

Kaapecti: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²

Pistokeliitääntä: M12; koodaus: A



Liitääntä



3	ulk. jännitesyöttö -
4	Binäärilähtö +
5	suojajohdin (PE)