


AS-i CompactLine-moduli

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2466

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 AS-i-jännitesyöttö
- 2 ulkoinen jännitesyöttö
- 3 infrapuna-adapterin kiinnitys
- 4 maadoitusjousi



Sovellutus

Sovellutus

kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	30
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Tulojen lukumäärä, binaari: 4; Binaarilähtöjen lukumäärä: 4

Tulot

Tulojen lukumäärä, binaari

4; (kaksisuuntainen)



AS-i CompactLine-moduli

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	PELV mukaan
Jännitesyöttö [V]	20...30; (käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
KytKentätaso "1" [V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Piiri	PNP
Jännitealue DC [V]	20...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta; käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	2000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1				
AS-i-osoitteenanto	IR-osoitteenanto mahdollinen				
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei				
AS-i-profiili	S-7.0.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7			
AS-i ID-koodi	[hex]	0.E			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	kaksisuuntainen	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	AS-i lattakaapeliliitäntä
Mitat [mm]	60 x 152 x 24
Materiaalit	PUR

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	<table> <tr> <td>käyttö</td><td>LED, vihreä</td></tr> <tr> <td>virheet</td><td>LED, punainen</td></tr> <tr> <td>Toiminta</td><td>LED, keltainen</td></tr> </table>	käyttö	LED, vihreä	virheet	LED, punainen	Toiminta	LED, keltainen
käyttö	LED, vihreä						
virheet	LED, punainen						
Toiminta	LED, keltainen						

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	ruostumaton teräsholkki, asennus sovellutuksiin, joissa voimakas mekaaninen rasitus, E70402
--------------------------	---

**AS-i CompactLine-moduli**

CompactLineM12 4DI4DO T M12


Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-