




AS-i CompactLine-moduli

CompactM8 8DI



Sovellutus		
Malli	käyttö ainoastaan M4-profiilin mukaisten AS-i-mastereiden kanssa	
Sovellutus	kenttäasennus	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	230
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 8	
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri	8	
Binääritulojen tulopiiri	PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan)	
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i	
Jännitesyöttö	[V]	18...30; (DC)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	180
Kytkentätaso "1"	[V]	> 11



AS-i CompactLine-moduli

CompactM8 8DI

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä
---	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...60
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[vuotta]	150
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2

AS-i-luokitus

AS-i versio		3.0					
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä					
AS-i master -profiili		M4					
AS-i-profiili		S-7.A.A					
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7					
AS-i ID-koodi	[hex]	A.A					
AS-i-hyväksyntä		100701					
Parametribitit	parametribitti Merkitys						
	P0	ei käytössä					
	P1	oheislaitevirran 1 indikointi		aktivoitu	/ 0	deaktivoitu	
	P2	ei käytössä					
	P3	ei käytössä					

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	150,5
Asennustapa		Takaseinäasennus
Mitat	[mm]	134,5 x 30 x 23,5
Materiaalit		PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	LED, keltainen I1...I8
	käyttö	LED, vihreä AS-i
	virheet	LED, punainen

Sähköinen liitäntä

Moduliliitäntä	M12
----------------	-----

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Tarralaput
	Suojahatut: 2



AS-i CompactLine-moduli

CompactM8 8DI


Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahattu: M8, E73005
	Lattakaapelipikaliitin: 1 m, Pyörökaapeli, E70583
	Lattakaapelipikaliitin: M12, E70096
	DIN-kiskoadapteri:, E73007

Huomautuksia

Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - AS-i


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1	AS-i +
3	AS-i -

Sähköinen liitäntä - Tulot

Pistokeliitäntä: 8 x M8; koodaus: A



1	Tulot
3	Anturien jännitesyöttö L+
4	Anturien jännitesyöttö L- datatulo