




AS-i CompactLine-moduli

CompactM8 2 x 4 DI A/B



Sovellutus	
Sovellutus	kenttäasennus
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	230
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 8
Tulot	
Tulojen lukumäärä, binääri	8; (2 x Slave)
Binääritulojen tulopiiri	PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan)
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30; (DC)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	180
KytKentätaso "1" [V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i CompactLine-moduli

CompactM8 2 x 4 DI A/B

Käyttöolosuhteet						
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60				
Varastointilämpötila	[°C]	-25...60				
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)				
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000				
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68				
Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 62026-2				
		EN 50581				
MTTF	[vuotta]	114				
UL-hyväksyntä		Jännitesyöttö	Class 2			
AS-i-luokitus						
AS-i versio		3.0				
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä				
AS-i master -profiili		M2; M3; M4				
AS-i-profiili		S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0				
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E				
AS-i-hyväksyntä		133901				
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		tulo	1	2	3	4
		Naarasliitin	I-1	I-2	I-3	I-4
		nasta	4	4	4	4
Parametribitit		parametribitti	Merkitys			
		P0	ei käytössä			
		P1	oheislaitevirran 1 indikointi	aktivoitu	/ 0	deaktivoitu
		P2	ei käytössä			
		P3	ei käytössä			
Mekaaniset tiedot						
Paino	[g]	152				
Asennustapa		Takaseinäasennus				
Mitat	[mm]	134,5 x 30 x 23,5				
Materiaalit		PBT				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		Tilanosoitus	LED, keltainen I1...I8			
		käyttö	LED, vihreä AS-i			
		virheet	LED, punainen			
Sähköinen liitäntä						
Moduliliitäntä		M12				
Tarvikkeet						
Toimitettavat osat		Tarralaput				
		Suojahatut: 2				



AS-i CompactLine-moduli

CompactM8 2 x 4 DI A/B


Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahattu: M8, E73005
	Lattakaapelipikaliitin: 1 m, Pyörökaapeli, E70583
	Lattakaapelipikaliitin: M12, E70096
	DIN-kiskoadapteri:, E73007

Huomautuksia

Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
Pakkausyksikkö	ID1-koodien oletusasetus: slave 1=1 / slave 2=2
	1 kpl

Sähköinen liitäntä - AS-i


Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	AS-i +
3	AS-i -

Sähköinen liitäntä - Tulot

Pistokeliitäntä: M8; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo