


AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine45 4 SB

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5200

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2

Tulot

Jännitesyöttö	[V]	20...30
---------------	-----	---------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	100,4
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa
Materiaalit		PBT

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa
--------------------------	----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine45 4 SB

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	AS-i +
2	ulk. jännitesyöttö -
3	AS-i -
4	ulk. jännitesyöttö +