




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5202

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 infrapuna-adapterin kiinnitys
2 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	150
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,1; (kokonaisvirta molemmille lähdöille ja anturisyötölle AS-i-väylästä : 100 mA)
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot

Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	21...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	100
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
KytKentätaso "1" [V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Piiri		PNP
Jännitealue DC	[V]	AS-i
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	100
Oikosulkusuojaus		kyllä
Galvaaninen erotus		ei

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1				
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i-profiili	S-7.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7			
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	1	2	3	4
	Naarasliitin	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	nasta	4	2	4	2
	Lähtö	1	2	-	-
	Naarasliitin	I-1/2	I-3/4	-	-
	nasta	2	2	-	-

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	107,4
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa	
Materiaalit	PBT	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa
--------------------------	----------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
	I-1/2, I-3/4
	Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
Pakkausyksikkö	1 kpl

AS-i ClassicLine -moduli


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Sähköinen liitäntä


kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Liitäntä

I-1/2



I-3/4



Pistokeliitäntä: M12